



INSTALLATIONSDIAGRAM MAXXWELL LILLEHAMMER

MODEL: KF-0631

MÅL: FINDES I 2 STØRRELSER, 180 X 80 X 47 CM ELLER 190 X 90 X 48



INSTALLATIONSVEJLEDNING

Generel information:

Karret leveres med overløb og eksklusiv armatur.
Der medfølger desuden højdejusterbar bensæt.

Afløb:

Der medfølger en flexslange til montering på afløbet. Det anbefales at udnytte flex muligheden og IKKE placere gulvafløb lige under karrets afløb. Det skal placeres mellem 20-40 cm herfra. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

Indbygningshul:

Højden på hullet skal være 56,50 cm. Denne passer

til Wellmores bensæt.

OBS OBS:

Denne højde er eksklusiv de 30 mm som "b"/karkanten måler.

Hvis du ønsker at mure en flisekant op inde under kar-kanten kan højden på hullet øges med 1 cm, så man har noget at ligge en pæn fuges på. Dette kræver naturligvis at karret kan ligge uden på fliserne. Tænk på de afrundede hjørner.

OBS OBS OBS:

Karret må under ingen omstændigheder hænge i kanten, det skal være fuldt understøttet

Specifikationer bensæt:

Højden kan justeres fra 12 – 14,50 cm.
Dette giver en totalhøjde fra 59,50 – 62 cm.

