



INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL ÅLESUND

MODEL: KF-1195

MÅL: FINDES I TO STØRRELSER 170 X 75 X 47,50 ELLER 180 X 85 X 47,50 CM



	A	B	C	D	E	F	G	a	b
1.80m	1800	1620	1200	800	620	480	270	475	30
1.70m	1700	1530	1080	750	580	430	220	475	30

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Generel information:

Karret leveres uden overløb og armatur.

Der er mulighed for tilkøb overløb.

Der medfølger desuden højdejusterbar bensæt.

Afløb:

Der medfølger en flexslange til montering på afløbet. Det anbefales at udnytte flex muligheden og IKKE placere gulv afløb lige under karrets afløb. Det skal placeres mellem 20-40 cm herfra.

Laves gulv afløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

Indbygningshul:

Højden på hullet skal være 56,50 cm. Denne passer til Wellmores bensæt.

OBS OBS:

Denne højde er eksklusiv de 30 mm som "b"/karkanten måler.

Hvis du ønsker at mure en flisekant op inde under kar-kanten kan højden på hullet øges med 1 cm, så man har noget at ligge en pæn fuge på. Dette kræver naturligvis at karret kan ligge uden på fliserne. Tænk på de afrundede hjørner.

OBS OBS OBS:

Karret må under ingen omstændigheder hænge i kanten, det skal være fuldt understøttet

Specifikationer bensæt:

Højden kan justeres fra 12 – 14,50 cm.

Dette giver en totalhøjde fra 59,50 – 62 cm.

